

**Garant****SNMM 190624, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Razred artikla	21G

## Opis

SNMM 190624 HB7010-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SR

Globina reza  $a_p$ : 2 - 12 mmPodajanje  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Lomilec odrezkov	SR
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	2,4 mm
Zvrst	HB7010-1
Globina reza $a_p$	2 - 12 mm
Podajanje $f$	0,4 - 1,2 mm/v

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje