

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mmPodajanje f : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje