

**Garant****WNMG 060404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje