

**Garant**
**WNMG 060408, Zvrst: HB7010-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 060408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
 Lomilec odrezkov: SS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje