

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251962 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780294 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

WNMG 080404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov | SS |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 500 m/min |
| Zvrst | HB7010-1 |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |