

**Garant****WNMG 060404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje