

**Garant****WNMG 060408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 060408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje