

**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje