

**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje