

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje