

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje