

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje