

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje