

**Garant****CC.T 060202, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje