

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T302 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje