

Garant**CC.T 09T308, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje