

**Garant****DC.T 070202, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Razred artikla	21G

## Opis

DCMT 070202 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje