

**Garant****DC.T 070202, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje