

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Zvrst	HB7010-1
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje