

Garant**SCMT 09T304, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje