

Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7010-1 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje