

Garant**SC.T 09T304, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7010-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje