

**Garant****SC.T 120404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120404 HB7010-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7010-1
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje