

**Garant****TCMT 110204, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje