

**Garant****TC.T 110202, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje