

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje