

Garant**VBMT 110304, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7010-1
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje