

Garant**VBMT 160402, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje