

Garant**VB.T 110304, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 110304 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje