

**Garant****VC.T 160408, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Razred artikla	21G

### Opis

VC.T 160408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje