

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 10/2mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	120 mm
Globina zarez $t_{\text{maks}}$	6 mm
Širina zarez $w$	2 mm
Funkcijska širina $L_4$	10 mm
Dolžina glave $L_1$	26 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina držala b	10 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 4	279815 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500