


**Garant****Eco-držala listov za odrezovanje tip 2, Izvedba: LR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319141 LR
GTIN	4045197781116
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Ozka oblika v 4 izvedbah in možnost namestitve obrnjeno za 180°, za normalno in obrnjeno uporabo. Optimalna kombinacija orodja za odrezovanje in zarezovanje med ali blizu glavnega vretena in protivretena ob minimalnem previsu obdelovanca.

**Uporaba:**

Za uporabo na zvezdastih revolverjih in rezkalnih vretenih stružnih/rezkalnih centrov.  
Za uporabo listov za zarezovanje Eco art. 273864 – 273866, art. 273562 in 273564.

**Napotek:**

Stranski prenos hladilnega sredstva za liste za zarezovanje eco.  
Izvedba RR in LR za uporabo z listom za zarezovanje št. 273864. Izvedba RL in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273865. Izvedba RR in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273866.  
Primerni vpenjalni kraki art. 279840 2 in primerni vijaki art. 279815 14. Glejte seznam nadomestnih delov.

Listi št. 273562 in 273564 se lahko vstavijo samo na držalih RR in LL.

**Tehnični opis**

Višina $h_1$	14,5 mm
--------------	---------

Radij R <sub>1</sub>	117 mm
Radij R <sub>2</sub>	50 mm
Izvedba	LR
Širina B	83 mm
Višina H <sub>2</sub>	65 mm
Vrsta izdelka	Držalo za odrezovanje