

JEPSON POWER**List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Število zob: 90****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 078237 90 |
| GTIN | 4260052460146 |
| Razred artikla | 07E |

Opis**Izvedba:**

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.

- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Število zob optimizirano za | Debelina materiala do 2,5 mm |
| Število zob | 90 |
| Širina reza B | 2,2 mm |
| Primerne za | 078231 vel. 9435 |
| Primerno za material | za material s tankimi stenami |

Vrsta izdelka

List krožne žage