



## Delovni sandali, črni AL 711 PLUS ESD, S1 XB, Evropska velikost: 37



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 092612 37     |
| GTIN                  | 4044348480045 |
| Razred artikla        | 09C           |

### Opis

#### Izvedba:

Varnostni delovni čevlji ALLROUND z blaženjem na peti SECURA VARIO®.

- Zračna funkcijska podloga.
- Varnostni odsevni elementi.
- Protipožarni podplat iz pravega usnja.
- Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
- Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali s samoprtrdilnim trakom iz izredno lahkega funkcijskega materiala, v kombinaciji z odprto celičnim funkcijskim tekstilom.

#### Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Napotek:

**Delovni sandali AL 711 PLUS ESD, S1 NB** v široki izvedbi pod art. 092611.

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–48. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S1

Material zaščitne kapice: Aluminij

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

### Tehnični opis

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Barva                    | črna                                            |
| Standard                 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
| Evropska velikost čevlja | 37                                              |
| Razred zaščite           | S1                                              |
| Material zaščitne kapice | Aluminij                                        |
| Serijska                 | AL 700 Plus ESD                                 |
| Spol                     | moški                                           |
| elektrostaticna lastnost | EGB/ESD                                         |
| Vrsta izdelka            | Varnostni delovni sandali                       |