



STEITZ SECURA

## Visoki delovni čevlji za varilce, antracitni VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, Evropska velikost čevlja: 48



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092811 48
GTIN	4044348460504
Razred artikla	09C

### Opis

#### Izvedba:

**Visoki delovni čevlji za livarje in varilce VX 7380 Perbunan** za ekstremne pogoje. Sistem z žlebom za odtekanje vročih tekočin.

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan VX ESD, antraciten.**
- **Blaženje na peti SECURA VARIO®.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

#### Standard:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Napotek:

Široka izvedba XB pod art. 092812.

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–48.

#### Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Varnostni delovni čevlji Steitz Secura so opremljeni s sistemom za več velikosti.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Razred zaščite: S2

Material zaščitne kapice: Aluminij

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

## Tehnični opis

Barva	črna
Odporno proti prerezanju	da
Evropska velikost čevlja	48
Razred zaščite	S2
Nedrseče	da
Vrhnji material	Gladko usnje
Material zaščitne kapice	Aluminij
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Material notranje podloge	Pravo usnje
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)	Več kot 200 °C °C
Material zunanjega podplata	Perbunan VX
Serija	VX 7000
Lastnost	Blaženje Vario®
Spol	moški
Električna izolacija	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji