

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M8
GTIN	2050001857378
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

Nosilnost WLL SF 5:1: 0,4 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 0,5 t

Dolžina navoja L: 14 mm

Razdalja med izvrtinami x: 20 mm

Notranji Ø obroča A: 30 mm

Zunanji Ø obroča B: 34 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø obroča B	34 mm
Ø naležne zveze C	60 mm
Izvedba	vrtljiva

Mera D	57 mm
Notranji Ø obroča A	30 mm
Nosilnost	0,3 t
Razdalja med izvrtinami x	20 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	6 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	0,5 t
Nosilnost WLL SF 5:1	0,4 t
Dolžina navoja L	14 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom