

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M10
GTIN	2050001857507
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 5:1: 0,5 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 0,7 t

Dolžina navoja L: 17 mm

Razdalja med izvrtinami x: 20 mm

Notranji Ø obroča A: 30 mm

Zunanji Ø obroča B: 34 mm

Tehnični opis

Notranji Ø obroča A	30 mm
Izvedba	vrtljiva
Ø naležne zveze C	60 mm

Mera D	57 mm
Nosilnost	0,6 t
Zunanji Ø obroča B	34 mm
Razdalja med izvrtinami x	20 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	6 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	0,5 t
Nosilnost WLL SF 4:1	0,7 t
Dolžina navoja L	17 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom