

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M16
GTIN	2050001857637
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

Nosilnost WLL SF 5:1: 1,4 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 1,8 t

Dolžina navoja L: 27 mm

Razdalja med izvrtinami x: 35 mm

Notranji Ø obroča A: 38 mm

Zunanji Ø obroča B: 45 mm

**Tehnični opis**

Ø naležne zveze C	88 mm
Notranji Ø obroča A	38 mm
Mera D	80 mm

Izvedba	vrtljiva
Nosilnost	1,6 t
Zunanji Ø obroča B	45 mm
Razdalja med izvrtinami x	35 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	8 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	1,4 t
Nosilnost WLL SF 4:1	1,8 t
Dolžina navoja L	27 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom