

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M20
GTIN	2050001857767
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

Nosilnost WLL SF 5:1: 2 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 2,7 t

Dolžina navoja L: 30 mm

Razdalja med izvrtinami x: 35 mm

Notranji Ø obroča A: 38 mm

Zunanji Ø obroča B: 45 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø obroča B	45 mm
Nosilnost	2,5 t
Notranji Ø obroča A	38 mm

Mera D	80 mm
Izvedba	vrtljiva
Ø naležne zveze C	88 mm
Razdalja med izvrtinami x	35 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	8 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	2 t
Nosilnost WLL SF 4:1	2,7 t
Dolžina navoja L	30 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom