

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M24
GTIN	2050001857897
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 5:1: 3,2 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 3,8 t

Dolžina navoja L: 36 mm

Razdalja med izvrtinami x: 35 mm

Notranji Ø obroča A: 38 mm

Zunanji Ø obroča B: 45 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø obroča B	45 mm
Nosilnost	4 t
Izvedba	vrtljiva

Ø naležne zveze C	88 mm
Mera D	80 mm
Notranji Ø obroča A	38 mm
Razdalja med izvrtinami x	35 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	14 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	3,8 t
Nosilnost WLL SF 5:1	3,2 t
Dolžina navoja L	36 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom