

**Vrtljiva obesna glava SEB, Ø navoja: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086467 M30
GTIN	2050001858412
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 5:1: 5,5 t

Nosilnost WLL SF 4:1: 6,3 t

Dolžina navoja L: 45 mm

Razdalja med izvrtinami x: 50 mm

Notranji Ø obroča A: 58 mm

Zunanji Ø obroča B: 70 mm

Tehnični opis

Ø naležne zveze C	115 mm
Izvedba	vrtljiva
Mera D	106 mm

Zunanji Ø obroča B	70 mm
Nosilnost	6,3 t
Notranji Ø obroča A	58 mm
Razdalja med izvrtinami x	50 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	14 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	5,5 t
Nosilnost WLL SF 4:1	6,3 t
Dolžina navoja L	45 mm
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom