

 steinel**Pihalnik vročega zraka, Tip: 351403****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 351403
GTIN	4007841351403
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Elektronsko krmiljen **pihalnik vročega zraka** HG 2120 E, nastavljanje količine zraka 150 – 500 l/min v 3 stopnjah.

Brezstopenjsko nastavljanje temperature 80 – 630 °C

Uporaba:

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

Tehnični opis

Pretok zraka, stopnja 3	500 l/min
Poraba moči	2200 W
Pretok zraka, stopnja 1	150 l/min
Temperatura zraka	80 - 630 °C
Pretok zraka, stopnja 2	300 l/min
Oznaka proizvajalca	HG 2120E

Masa	850 g
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Optični bralnik temperature HL Scan Tip 014919	078326 014919
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Garnitura pribora za vroči zrak12-delne Tip 075569	078329 075569
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690