



Klešče papiga, s hitrim prestavljanjem, za levičarje, Celotna dolžina: 260 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706350 260
GTIN	4000896191291
Razred artikla	76B

Opis

Izvedba:

Hitro upravljanje z ročico. Prestavljanje brez preprijemanja, možnost enoročne uporabe. Ozobljenje čeljusti dodatno induktivno kaljeno za dolgo življenjsko dobo, zamik zob v nasprotni smeri vrtenja za boljši oprijem. Natančen zaskok z lasersko izrezanim ozobljenjem. Potopno izolirani ročaji.

Za levičarje.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Vpenjalna širina za 6-kotnik: 50 mm

Območje vpenjanja za cevi do: 2 col

Tehnični opis

Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	50 mm
Ročaj	potopno prevlečene
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	induktivno kaljeni
Material	Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

