



Raglja, dvosmerna, 1/4 col, Tip:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632060
GTIN	4000896038558
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklon v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

celotna dolžina: 115 mm

Število zob: 20

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	115 mm
Število zob	20
Delovni kot	18 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
z zglobno glavo	ne
z vrtljivo glavo	ne

z izmetačem	ne
s funkcijo kladiva	ne
s QuickRelease	ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja	ne
Vrtljivi ročaj	ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja	ne