



Raglja, dvosmerna, 1/4 col, zakrivljena 15°



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632065
GTIN	4000896195718
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklap v desni ali levi tek.

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 20

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	89 mm
Število zob	20
Delovni kot	18 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
z zglobno glavo	ne

z vrtljivo glavo	ne
s funkcijo kladiva	ne
s QuickRelease	ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja	ne
Vrtljivi ročaj	ne
Vrsta izdelka	Raglja

Pribor

	863S/7
	863P/7N
	863P/6