



Raglja, dvosmerna, 3/8 col, Tip:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	635060
GTIN	4000896042203
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 200 mm

Število zob: 30

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
celotna dolžina	200 mm
Število zob	30