

**Raglja, dvosmerna, 1/2 col, Tip:****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	640160
GTIN	4000896046317
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

celotna dolžina: 275 mm

Število zob: 32

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
celotna dolžina	275 mm
Število zob	32