


**Vpenjalni blok s trajnimi magneti in precizno delitvijo polov, Tip: MH203****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

Dve magnetni vpenjalni površini.

Uporaba:

Za profiliranje in obdelavo malih obdelovancev, npr. žigov.

Napotek:

Trajni magnet, nepreklopen.

Tehnični opis

maksimalno odstopanje kota	5 stopinj
Višina magnetnega polja	6 mm
Nazivna držalna sila	80 N/cm ²
Širina B	25 mm
Tip	MH203
Masa	0,5 kg
Obrabljivost polove plošče	6 mm
Delitev polov	4 mm
Celotna višina C	25 mm
Dolžina A	100 mm

Vrsta izdelka

Magnetna vpenjalna plošča