

**Garant****Navojne čeljusti, UNC: 9/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142520 9/16-12
GTIN	4062406189556
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.**

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 12

Ø navoja: 14,29 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 14 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	14,29 mm
Korakov na colo	12
Zunanji Ø	38 mm
Višina	14 mm

Velikost navoja	9/16-12 UNC
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNC
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		