

Garant**Mali roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: I0204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine z držalom \varnothing 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin. Tudi za obdelavo notranjega \varnothing .

Tehnični opis

\varnothing glave	2,5 mm
Oblika	I0204
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Opis oblike	za notranje varnostne obroče
Kratica ozobja	Z FINE
\varnothing držala	3 mm
Celotna dolžina	40 mm
Dolžina glave	4 mm
Serija	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		